

W RELEASEER

RELEASING AGENT FOR METALS

It creates a very thin protective film on the metal prototype, preventing it from sticking to the silicone rubber during the vulcanization process and ensuring perfect detachment of the prototype.

CHARACTERISTICS

1. Specific for metals
2. It does not alter / affect the details of the prototype
3. Requires oven drying

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Shake well before use to make the mixture homogeneous.
2. Immerse the object and leave it submerged for a few seconds.
3. Remove the prototype from the W release agent.
4. Leave the object to dry in the oven.

The immersion technique guarantees perfect and homogeneous coverage of the prototype. The layer created is so thin that it does not create unwanted thicknesses, therefore without modifying its dimensions or details.

The W release agent is available in 5 l containers
(code 36104013)

DISTACCANTE W

DISTACCANTE PER METALLI

Crea un sottilissimo film protettivo sul prototipo in metallo, evitando che si attacchi alla gomma siliconica durante il processo di vulcanizzazione e assicurando un distacco perfetto del prototipo.

CARATTERISTICHE

1. Specifico per metalli
2. Non altera / intacca i dettagli del prototipo
3. Richiede asciugatura in forno

ISTRUZIONI D'USO

1. Agitare bene prima dell'uso per rendere il composto omogeneo.
2. Immergere l'oggetto e lasciarlo in immersione per qualche secondo.
3. Rimuovere il prototipo dal distaccante W.
4. Lasciare asciugare l'oggetto in forno.

La tecnica a immersione garantisce una perfetta e omogenea copertura del prototipo. Lo strato che si crea è talmente sottile da non creare spessori indesiderati, quindi senza modificarne le dimensioni o i dettagli.

Il distaccante W è disponibile in contenitori da 5 l
(codice 36104013)