

K RELEASER

RELEASER FOR MICROCASTING

It creates an invisible protective film on the prototype, preventing it from sticking to the silicone rubber and/or contaminating it during the vulcanization process. It ensures perfect detachment of the prototype and correct cooking of the silicone.

CHARACTERISTICS

1. Ideal for 3D resins, but also with metal prototypes
2. It does not alter / affect the details of the prototype
3. It doesn't evaporate quickly

DISTACCANTE K

DISTACCANTE PER MICROFUSIONE

Crea un invisibile film protettivo sul prototipo, evita che si attacchi alla gomma siliconica e/o che la contaminini durante il processo di vulcanizzazione. Assicura un distacco perfetto del prototipo e una corretta cottura del silicone.

CARATTERISTICHE

1. Ideale per resine 3D, ma anche con prototipi in metallo
2. Non altera / intacca i dettagli del prototipo
3. Non evapora velocemente

OPERATING INSTRUCTIONS ISTRUZIONI D'USO



Shake before use to make the mixture homogeneous.
Agitare prima dell'uso per rendere il composto omogeneo.



Open the container.
Aprire il contenitore.



Immerse the object in the release agent for 5-10 minutes.
Immergere l'oggetto nel distaccante per 5-10 minuti.



Remove the prototype from the liquid and let it air dry or dry in the oven.
Rimuovere il prototipo dal liquido e lasciarlo asciugare all'aria o in forno.



The prototype will be ready for rubberizing, without the risk of sticking.
Il prototipo sarà pronto per la gommatura, senza il rischio di attaccarsi.

The immersion technique guarantees perfect and homogeneous coverage of the prototype. The layer created is so thin that it does not create unwanted thicknesses, therefore without modifying its dimensions or details.

La tecnica a immersione garantisce una perfetta e omogenea copertura del prototipo. Lo strato che si crea è talmente sottile da non creare spessori indesiderati, quindi senza modificarne le dimensioni o i dettagli.

500 g pack - code 36104024

Confezione da 500 g - codice 36104024